

Scheda tecnica Armonizzante



L'Armonizzante DUPLI-COLOR è universalmente applicabile per ritocchi effettuati sia su vernici colorate che trasparenti. La speciale formulazione consente di armonizzare la zona di transizione tra nuova verniciatura e la precedente. Riduce i tempi di lucidatura.

Subito dopo l'applicazione stendere Super Trasparente 2k, DUPLI-COLOR Trasparente doppio strato e DUPLI-COLOR Auto-spray o DUPLI-COLOR Auto-Color per armonizzare l'area.

Applicazione

Ideale per piccole riparazioni localizzate (Spot Repair)

Qualità e caratteristiche

- Indispensabile per ritocchi parziali (Spot Repair)
- Complementare a Trasparente DUPLI-COLOR e Autocolor
- Facile e veloce
- Ottimo potere dissolvente
- Buona lucidabilità
- Riduce notevolmente i tempi di lucidatura
- Sfuma il trasparente della riparazione dando omogeneità con la vernice originale.

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina speciale
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** di solvente
- **Resistenza termica:** fino a 90°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 150 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Agitare bene la bombola ed effettuare un test di spruzzo.
- Immediatamente dopo aver spruzzato il trasparente, spruzzare uniformemente da una distanza di 20-25 cm alcune mani leggere **solo sulla parte periferica alla riparazione**. Ad essiccazione avvenuta su può lucidare con Polish.

Suggerimento per l'applicazione

Per un risultato ottimale consigliamo di applicare DUPLI-COLOR Armonizzante ca. 10 cm tra la zona della vecchia e la nuova verniciatura

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 31.10.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com