

I N F O R M A Z I O N I S U L P R O D O T T O

Artline 400 XF (EK -400 XF)

CATEGORIA: marcatore ad inchiostro permanente e ad essiccazione istantanea

	<p>=====</p> <p>COLORI: nero blu, rosso, verde, giallo, bianco (6 colori)</p> <p>-----</p> <p>CONTENUTO: 8 ml. (10.2 gr. - 7.4 gr.)</p> <p>-----</p> <p>MATERIALI: nero...solvente a base di acetone ed estere. Resina oleosolubile, pigmento. Altri...mistura di idrocarburi alifatici. Resina oleosolubile, pigmento.</p> <p>-----</p> <p>PUNTO DI COMBUSTIONE: nero... 25° C bianco...13°C altri...290°C</p> <p>-----</p>
INCHIOSTRO	
PUNTA	<p>MATERIALE: matassa di fibra acrilica unidirezionata</p> <p>-----</p> <p>FORMA: conica</p> <p>-----</p>
CAPPUCCIO	<p>MATERIALE: esterno...polipropilene interno...poliacetato</p> <p>-----</p>
SOSTEGNO DELLA PUNTA	<p>MATERIALE: resina di urea con schiuma di uretano</p> <p>-----</p>
FUSTO	<p>MATERIALE: alluminio</p> <p>-----</p>
AGITATORE DELL'INCHIOSTRO	<p>MATERIALE: sfera in acciaio al carbonio placcata al nickel</p> <p>-----</p>
SISTEMA DI AZIONAMENTO DELLA VALVOLA	<p>MATERIALE: molla...acciaio inossidabile altri...polietilene</p> <p>-----</p>
METODO PER IL TEST	<p>ANGOLO DI SCRITTURA: 60° C - 80° C PESO DI SCRITTURA: 50 - 500gr. VELOCITA' DI SCRITTURA: 4.2 mt. al min. CARTA PER IL TEST: pellicola di cellophane</p> <p>-----</p>
DISTANZA DI SCRITTURA:	<p>circa 420 mt. (scritto a mano)</p> <p>-----</p>
SPESSORE DELLA LINEA DI SCRITTURA:	<p>circa 2.0 - 2.6 mm.</p> <p>-----</p>
TEMPO DI ESSICCAZIONE DELLA PUNTA:	<p>10 - 30 min. (25°C + 5°C, 60% + 10%)</p> <p>-----</p>
TEMPO DI ESSICCAZIONE DELLE LINEE SCRITTE:	<p>1 - 3 min. su vetro (25°C + 5°C, 60% + 10%)</p> <p>-----</p>
RESISTENZA ALL'ACQUA:	<p>molto buona</p> <p>-----</p>
RESISTENZA ALLO SBIADIMENTO:	<p>molto buona</p> <p>-----</p>

RESISTENZA ALL'ACQUA: molto buona

RESISTENZA ALLO
SBIADIMENTO: molto buona

USO: scrive su acciaio, gomma, legno, plastica etc.

CARATTERISTICHE: marcatore di colore opaco. Flusso di inchiostro controllato da un sistema d'azionamento a valvola. Nessuna riserva d'inchiostro. Non ricaricabile. Senza xylene.

PRECAUZIONI PER L'USO: E' sconsigliato il suo uso su P.V.C. morbido. Agitare bene con il cappuccio inserito prima dell'uso e premere il puntale diverse volte per ottenere un flusso di inchiostro sufficiente. Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Dannoso se ingoiato. Le **inalazioni** sono dannose. Se ingerito o a contatto con gli occhi chiamate un medico **immediatamente**. Mantenere la stanza ben ventilata per un uso prolungato. Non usare o conservare vicino ad una fonte di calore o in prossimità del fuoco. Mantenere inserito il cappuccio e in posizione orizzontale quando non in uso. Evitare il contatto con gli occhi o un contatto prolungato con la pelle.